


CNMM 120412, Nuance: CA510

Données de commande

N° commande	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Classe d'article	25E

Description

CNMM 120412 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: PX

Prof. coupe a_p : 1 - 11 mm

Avance f: 0,25 - 0,9 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 450 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PX
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 450 m/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Application principale	P
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMM 120412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage