

Garant**TN.G 160408, Nuance: HB7415**

Données de commande

N° commande	251544 HB7415
GTIN	4045197664839
Classe d'article	21G

Description

TN.G 160408 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 70 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 70 m/min
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	S
Brise-copeaux	TIM
Prof. coupe a_p	1 - 4 mm

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TN.G 160408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage