

**Garant**
**Porte-outils à bride eco, court, à gauche, Carré / plaquette: 25/15 mm**

**Données de commande**

N° commande	250605 25/15
GTIN	4045197650351
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PDJNR/L 2525X15

Plaquette adaptée: DN.. 1506..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 32 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 41 mm

Longueur totale L: 112,5 mm

Sous-plaquette: 259031 13

**Description technique**

Vis de levier	259018 5
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Taille plaquette	15 mm
Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm

Sous-plaquette	259031 13
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2525X15
Levier	259015 5
Longueur de tête L <sub>1</sub>	41 mm
Ressort	259046 1
Longueur totale L	112,5 mm
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Ressort Type 1	259046 1
Levier Type 5	259015 5
Sous-plaquette Type 13	259031 13
Vis de levier Type 5	259018 5