

**Garant****Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 25/15mm****Données de commande**

N° commande	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Sous-plaquette	259031 28
Vis pour sous-plaquette	259025 10
Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2525M15
Bride, vis, ressort	259035 2
Taille plaquette	15 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	674248 TX20
Vis pour sous-plaquette Type 10	259025 10
Sous-plaquette Type 28	259031 28
Bride complète Type 2	259035 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500