

Garant
Tête de coupe QuickTurn, à droite, Carré / plaquette: 25/15mm

Données de commande

N° commande	250606 25/15
GTIN	
Classe d'article	21U

Description
Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.** Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d'interchangeabilité, sans entretien.

Description technique

Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2525M15
Longueur de tête L ₁	46 mm
Bride	259038 7
Taille plaquette	15 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Sous-plaquette	259031 29
Vis pour sous-plaquette	259025 4
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	à droite

Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride de serrage Type 6	259038 6
Sous-plaquette Type 29	259031 29
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Bride de serrage Type 7	259038 7