

Garant

Mandrin de frettage Type AD avec arrosage en bout, BT 30 court, Ø serrage D₁: 8mm



Données de commande

N° commande	303406 8
GTIN	4067263110224
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de Ø 6).
- Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Similaire à E-DIN 69882-8, type G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302417, appareils de frettage 354210 – 354400.

Description technique

Ø serrage D ₁	8 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Ø ext. D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Support	BT 30 court
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Fiche technique

Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de fretteage

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/303406-8>