

**metabo****Affleureuses utilisation manuelle, Type: KFM1615F****Données de commande**

N° commande	078126 KFM1615F
GTIN	4007430298454
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:**

Affleureuse à métaux pour hauteurs de chanfrein jusqu'à 15 mm pour la préparation des cordons de soudure.

- **Système de réglage de la profondeur de fraisage sans outil par incréments de 0,1 mm. (0 mm – 15 mm)**
- **Réglage précis de l'angle de chanfrein.**
- **Travail contrôlé grâce aux grandes plaques de guidage.**
- **Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.**

Contrôleur à touche unique. Système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil par incréments de 0,1 mm. Crans pour un réglage rapide, pour éviter tout changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail. Réglage précis de l'angle de chanfrein directement via les plaques de guidage. Tête de fraisage universelle avec trois plaquettes en carbure pour tous les angles de chanfrein de 0 à 90°. Travail contrôlé grâce aux grandes plaques de guidage. Cylindre de butée pour le guidage sur des tuyaux pour une préparation aisée des cordons de soudure. Poignée réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier. Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie. Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage: pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge. Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage. Protection de l'utilisateur par les tôles latérales défectrices pour les copeaux. Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement. Illustration représentative.

Pour la réalisation de chanfreins et d'arrondis sur des matériaux plats, des tôles et des récipients, pour la réalisation de bords intérieurs et extérieurs, de contours et pour arrondir les perçages.

**Livraison:**

3 plaquettes en carbure universelles, galet de butée, 2 tournevis, clé à fourche de 10, poignée, metaBox.

- **3 plaquettes en carbure universelles**
- **Galet de butée**
- **Tournevis pour vis Torx 15**
- **Tournevis de 4 avec poignée en T**
- **Clé à fourche de 10**
- **Poignée**
- **metaBOX 280 I**

**Remarque(s):**

Accessoires nécessaires, voir codes art. 078132 et 078134.

## Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Hauteur de chanfrein max. 45°	15
Poids	6,9 kg
Niveau de puissance acoustique (LwA)	104 dB(A)
Puissance de décharge	900 W
Vitesse de rotation à vide	12000 min <sup>-1</sup>
Vibrations maximales suivant EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Longueur câble	4 m
Largeur de chanfrein max. 45°	21
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage	0,1 mm
Arrondis Ø extérieur minimum	100 mm
Puissance nominale	1550 W
Niveau sonore	93 dB(A)
Angle de chanfrein	0 - 90 degré
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Démarrage en douceur	oui
Type de produit	Fraise

