



SOMT.....ER-FL, PR1810, Type: 10

Données de commande

N° commande	222091 10
GTIN	4960664026883
Classe d'article	25A

Description
Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La **géométrie FL** (orientée surface) constitue le 1er choix pour l'ébauche sur des machines de faible puissance.

Ne pas utiliser pour le fraisage hélicoïdal, en plongée et le contournage ni sur des parois escarpées.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Description technique

Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Avance f_z par dent	0,5 – 2 mm
Taille de plaquette	10
Type	GG
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	3 mm

Rayon d'angle	2 mm
Code ISO plaquette	SOMT100420-ER-FL
Nuance	PR1810
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		