

Garant

Plaquette de fraisage RDHT 1003, pour fraises à copier et à surfacer, HB7810, revêtement diamant, positif



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 212232 ALU |
| GTIN | 4069515015165 |
| Classe d'article | 21B |

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.

Description technique

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | RDHT 1003 |
| Type | ALU |
| Nuance | HB7810 |
| Avance f_z par dent | 0,22 mm |
| Nombre de changements/dents | 1 |
| Revêtement | revêtement diamant |

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Plastiques | adaptée | 400 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | adaptée | 400 m/min | N |
| Graphite, PRFV, PRFC | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |