

**Garant**

**Plaquette de fraisage RDHT 0702 MOFN, pour fraises à copier et à surfacer, HB7810, revêtement diamant, positif**



## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 212202 ALU    |
| GTIN             | 4069515015158 |
| Classe d'article | 21B           |

## Description

### Exécution:

**Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.**

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,5$  mm.

## Description technique

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Type d'outils               | Carbure        |
| Code ISO plaquette          | RDHT 0702 MOFN |
| Type                        | ALU            |
| Nuance                      | HB7810         |
| Avance $f_z$ par dent       | 0,18 mm        |
| Nombre de changements/dents | 1              |

## Fiche technique

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Revêtement      | revêtement diamant      |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |

### Données utilisateur

|                        | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques         | adaptée             | 400 m/min      | N        |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée             | 400 m/min      | N        |
| Alu > 10% Si           | adaptée             | 400 m/min      | N        |
| Graphite, PRFV, PRFC   | adaptée             |                |          |
| av. arrosage max.      | adaptée             |                |          |
| à sec                  | moyennement adaptée |                |          |