

**DC. T 070202, Nuance: CA525**

## Données de commande

N° commande	260381 CA525
GTIN	
Classe d'article	25E

## Description

### Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Brise-copeaux	HQ
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Nuance	CA525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070202

Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage