

Garant

Plaquette de tournage VC.T 160404, pour finition



Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 261372 HB7035-2 |
| GTIN | 4069515022491 |
| Classe d'article | 21G |

Description technique

| | |
|---|-------------------------|
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 120 - 350 m/min |
| Application principale | P |
| Rayon d'angle | 0,2 mm |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Condition de coupe | Fortement intermittente |
| Avance f | 0,07 - 0,25 mm/tr |
| Type d'outils | HM |
| Code ISO plaquette | VCMT 160404 |
| Brise-copeaux | SS |
| Nuance | HB7035-2 |

Fiche technique

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |