

Garant

Plaquette de tournage VC.T 160408, pour semi-finition



Données de commande

N° commande	261459 HB7010-2
GTIN	4069515022682
Classe d'article	21G

Description technique

Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Application principale	P
Code ISO plaquette	VCMT 160408
Nuance	HB7010-2

Fiche technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage