


DNMG 150604, Nuance: CA510

Données de commande

N° commande	250696 CA510
GTIN	4960664698455
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150604 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 180 - 590 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 590 m/min
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	PQ
Application principale	P
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage