

Garant
DNMG 150604, Nuance: HB7020


Données de commande

N° commande	250658 HB7020
GTIN	4045197699268
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150604 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min

Description technique

Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	SS

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage