

Garant
CCMT 09T308, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	260060 HB7415
GTIN	4045197667502
Classe d'article	21G

Description

CCMT 09T308 HB7415 Nuance: HB7415
 Brise-copeaux: TIS
 Tolérance: ZA
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 2 mm
 Avance f : 0,1 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	S
Prof. coupe a_p	0,2 - 2 mm
Avance f	0,1 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	TIS

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage