

**Garant****DC. T 070204, Nuance: HU7310**

## Données de commande

N° commande	260452 HU7310
GTIN	4045197669469
Classe d'article	21G

## Description

### Description technique

Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 4 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	N
Brise-copeaux	AM
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HU7310
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure

Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	DCGT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage