


Garant**CC. T 060202, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	260050 HB7020
GTIN	4045197699275
Classe d'article	21G

Description

CCMT 060202 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 2,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 2,5 mm/tr
Application principale	P
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm

Brise-copeaux	SS
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage