

**Garant**
**Mandrin de frettage avec arrosage, SA 40 A = 130, Ø serrage D1: 4mm**

**Données de commande**

N° commande	302267 4
GTIN	4045197646194
Classe d'article	31A

**Description**
**Exécution:**

Avec **arrosage** et filetages obturables.

Arrosage avec Ø serrage D1: 3, 4 et 5 mm non obturable.

- **Acier réfractaire.**
- **Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308800, clés de serrage AB 308820 – 308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302419. Appareils de frettage, accessoires 354210 – 354450, jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

**Description technique**

Longueur de col cote A	130 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Ø ext. D	17 mm
Arrosage	Non obturable

Support	SA 40 A = 130
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin de frettage

## Accessoires

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40

TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Adaptateur de basePour SA pour queue conique SA 40	354225 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5°sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 16/4 mm	302410 16/4
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1