

SIMTEK**Outil de filetage à profil complet 60°, intérieur, à droite simturn AX, L2 = 15,2 mm, Type: 5/M6**

Données de commande

N° commande	270665 5/M6
GTIN	2050002079267
Classe d'article	24U

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Exécution similaire (nouveau serrage) à l'ancien code article 240200.

Utilisation:

Pour la réalisation de filetages intérieurs ISO métriques.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 270531 – 270533 et 270539 – 270541.

Description technique

Ø D	5 mm
Pas	1 mm
f	2,25 mm
t	0,65 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	4,8 mm
S	0,6
Attribut des noms de produit	L ₂ = 15,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée		
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		