

**SIMTEK****Outil de filetage à profil complet 60°, intérieur, à droite simturn AX, L2 = 15,2 mm, Type: 6/M8**

## Données de commande

N° commande	270665 6/M8
GTIN	2050002079274
Classe d'article	24U

## Description

**Exécution:**

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Exécution similaire (nouveau serrage) à l'ancien code article 240200.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de filetages intérieurs ISO métriques.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils 270531 – 270533 et 270539 – 270541.

## Description technique

S	0,7
f	2,95 mm
t	0,812 mm
Ø D	6 mm
Pas	1,25 mm
Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

## Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		