

**Garant****Etau à main pour perceuses avec système de serrage rapide à excentrique,  
Largeur mors A: 120mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 365038 120    |
| GTIN             | 4067263112396 |
| Classe d'article | 31S           |

**Description****Exécution:**

- **Construction robuste avec vis solide.**
- **Mors trempés et rectifiés.**
- **Serrage précis grâce à une glissière de guidage.**
- **Un mors avec prismes horizontal et vertical pour les pièces rondes, un mors lisse.**
- **Les deux mors sont étagés pour le bridage de pièces plates.**

**Système de serrage rapide à excentrique intégré** en attente de brevet pour un maintien solide sur la table de la perceuse.

**Utilisation:**

Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

**Matière(s):**

Corps et mors mobile en fonte spéciale.

**Précision:**

**0,10 mm.**

**Livraison:**

Clé de serrage et trois tasseaux en T dans les tailles 12; 14 et 16 mm.

**Description technique**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ecartement des rainures | 160 mm |
| Largeur mors A          | 120 mm |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Poids                                 | 20 kg                     |
| Plage de serrage b                    | 173 mm                    |
| Longueur corps de base a              | 340 mm                    |
| Code couleur pour accessoires adaptés | Etau pour perceuses, gris |
| Largeur corps de base B               | 193 mm                    |
| Hauteur totale c                      | 107 mm                    |
| Hauteur mors C                        | 40 mm                     |
| Largeur des rainures                  | 17 mm                     |
| Longueur totale max. L <sub>4</sub>   | 556 mm                    |
| Type de produit                       | Etaux pour perceuses      |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Rail de guidage pour 365023  | 365025     |
| Butée Type 2   | 365028 2   |
| Paire de mors de rechange (2 pièces) pour étaux à serrage rapide et pour perceuses Pour type 120 | 365036 120 |
| Vis de rechange pour étaux à main pour perceuses Pour type 120                                   | 365037 120 |
| Unité de serrage excentrique Type 1  | 365039 1   |