


CNMG 120404, Nuance: CA125P

Données de commande

N° commande	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Classe d'article	25E

Description technique

Code ISO plaquette	CNMG 120404
Brise-copeaux	PQ
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Nuance	CA125P
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	HM

Type de produit

Plaquette pour tournage