

**CNMG 120408, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Classe d'article	25E

Description technique

Code ISO plaquette	CNMG 120408
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Avance f	0,28 - 0,88 mm/tr
Brise-copeaux	PH
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CA125P
Classement finition/ébauche	Ebauche
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P

Type de produit

Plaquette pour tournage