

**CNMG 120416, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250373 CA125P
GTIN	4960664013906
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	CNMG 120416
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	1,6 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Avance f	0,28 - 0,88 mm/tr
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Nuance	CA125P
Brise-copeaux	PH

Type de produit

Plaquette pour tournage