

**CNMG 190612, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	PH
Type d'outils	HM
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Avance f	0,28 - 0,88 mm/tr
Rayon d'angle	1,2 mm
Code ISO plaquette	CNMG 190612
Nuance	CA125P
Classement finition/ébauche	ébauche
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Type de produit

Plaquette pour tournage