



WCHX 170608, Type: ALU

Données de commande

N° commande	268498 ALU
GTIN	4045197471062
Classe d'article	21K

Description
Adapté(s) pour :

Outils de perçage 268463 – 268468, réf. 33.

Pour Ø outil D: 33 mm

Nuance: HU 70AL

Vitesse de coupe v_c Application principale: 300 - 600 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 180 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	300 - 600 m/min
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	180 m/min
Application secondaire	K
Application principale	N
Type	ALU
Nuance	HU70AL
Type d'outils	Carbure

Série	Outil de perçage et de tournage 5 en 1
Code ISO plaquette	TOHX 090202 L
Pour Ø outil D	33 mm