

**CNMG 160608, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Classe d'article	25E

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	HM
Avance f	0,28 - 0,88 mm/tr
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Classement finition/ébauche	ébauche
Brise-copeaux	PH
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Nuance	CA125P
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min

Type de produit

Plaquette pour tournage