

Garant**WCHX 10T308, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	268494 UNI
GTIN	4045197470980
Classe d'article	21K

Description**Adapté(s) pour:**

Outils de perçage 268463 – 268468, réf. 20.

Pour Ø d'outil D_c : 20 mm

Nuance: HB7130

Vitesse de coupe v_c Application principale: 65 - 200 m/min**Description technique**

Type	UNI
Application principale	UNI
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	65 - 200 m/min
Nuance	HB7130
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WCHX 10T308
Nombre de changements/dents	3
Pour Ø d'outil D_c	20 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage