

**CNMG 160616, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Classe d'article	25E

**Description technique**

Type d'outils	HM
Application principale	P
Brise-copeaux	PH
Rayon d'angle	1,6 mm
Nuance	CA125P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Avance f	0,28 - 0,88 mm/tr
Classement finition/ébauche	ébauche
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 300 m/min
Prof. coupe $a_p$	1 - 10 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage