


CNMG 190608, Nuance: CA125P

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250382 CA125P |
| GTIN | 4960664013944 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Code ISO plaquette | CNMG 190608 |
| Classement finition/ébauche | ébauche |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Nuance | CA125P |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 140 - 300 m/min |
| Type d'outils | HM |
| Prof. coupe a_p | 1 - 10 mm |
| Avance f | 0,28 - 0,88 mm/tr |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Application principale | P |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux | PH |

Type de produit

Plaquette pour tournage