

**WNMG 080408, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Classe d'article	25E

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Avance f	0,07 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	HQ
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA125P
Nombre de changements/dents	6
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition

Type de produit

Plaquette pour tournage