

**DNMG 150604, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Nuance	CA125P
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	PMG
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Type de produit

Plaquette pour tournage