



SNMG 120404, Nuance: CA125P

Données de commande

N° commande	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	CA125P
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Brise-copeaux	PQ
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Application principale	P
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min

Type de produit

Plaquette pour tournage