

**DNMG 150616, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250894 CA125P
GTIN	4960664015313
Classe d'article	25E

Description technique

Rayon d'angle	1,6 mm
Nombre de changements/dents	4
Brise-copeaux	PH
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Code ISO plaquette	DNMG 150616
Classement finition/ébauche	ébauche
Nuance	CA125P
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Prof. coupe a_p	1 - 5 mm
Type d'outils	HM

Type de produit

Plaquette pour tournage