


**CCMT 09T308, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 180 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	CA125P
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	HQ
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Application principale	P
Type d'outils	HM

Code ISO plaquette	CCMT09T308-HQ CA125P
Type de produit	Plaquette pour tournage