


**CCMT 09T302, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Classe d'article	25E

Description technique

Tolérance	M
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 260 m/min
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Nuance	CA125P
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Brise-copeaux	GK
Type de produit	Plaquette pour tournage