


**SNMG 120408, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Classe d'article	25E

Description technique

Code ISO plaquette	SNMG 120408
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Nuance	CA125P
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Brise-copeaux	PMG
Nombre de changements/dents	8
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr

Type de produit

Plaquette pour tournage