

**DCMT 11T302, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Classe d'article	25E

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Nuance	CA125P
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Rayon d'angle	0,2 mm

Type d'outils	HM
Type de produit	Plaquette pour tournage