

**DCMT 11T308, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Classe d'article	25E

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Tolérance	M
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Brise-copeaux	HQ
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Application principale	P
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CA125P

Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage