


**WN.G 080404, Nuance: CA125P**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 252112 CA125P |
| GTIN | 4960664024469 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Nuance | CA125P |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Tolérance | M |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux | PMG |
| Application principale | P |
| Nombre de changements/dents | 6 |
| Code ISO plaquette | WN.G 080404 |
| Avance f | 0,15 - 0,6 mm/tr |
| Type d'outils | HM |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Classement finition/ébauche | Finition |

Vitesse de coupe v_c Application principale

150 - 320 m/min

Type de produit

Plaquette pour tournage