


**WNMG 080412, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Nombre de changements/dents	6
Brise-copeaux	PMG
Type d'outils	HM
Application principale	P
Rayon d'angle	1,2 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	WNMG 080412
Tolérance	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm

Nuance	CA125P
Type de produit	Plaquette pour tournage