


**WNMG 080416, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Classe d'article	25E

**Description technique**

Rayon d'angle	1,6 mm
Nuance	CA125P
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Type d'outils	HM
Brise-copeaux	PMG
Nombre de changements/dents	6
Code ISO plaquette	WNMG 080416
Tolérance	M

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 320 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage