


**CCMT 060204, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260192 CA125P
GTIN	4960664017584
Classe d'article	25E

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Type d'outils	HM
Nuance	CA125P
Brise-copeaux	GK
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Tolérance	M

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 260 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage