

**CCMT 120408, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Classe d'article	25E

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	CA125P
Brise-copeaux	GK
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Application principale	P
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 260 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage