


**CCMT 060202, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Classe d'article	25E

**Description technique**

Application principale	P
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 260 m/min
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	CA125P
Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage