

**DC. T 11T302, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Application principale	P
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Rayon d'angle	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	HQ
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Tolérance	M
Nuance	CA125P
Classement finition/ébauche	Finition

Condition de coupe

Légèrement intermittente

Type de produit

Plaquette pour tournage