

**DCMT 070202, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Classe d'article	25E

**Description technique**

Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Application principale	P
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	DCMT 070202
Brise-copeaux	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 260 m/min
Nuance	CA125P

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage