

**DCMT 070204, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	P
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Tolérance	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CA125P
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Brise-copeaux	GK
Type de produit	Plaquette pour tournage