

**DC. T 11T308, Nuance: CA125P****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260492 CA125P |
| GTIN | 4960664018116 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 3 mm |
| Nuance | CA125P |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Code ISO plaquette | DCMT 11T308 |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 90 - 260 m/min |
| Application principale | P |
| Tolérance | M |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Brise-copeaux | GK |
| Type d'outils | HM |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |